


7 Chiusure centrali

7.1 A più componenti

7.1.1 Standard

Agganciabile su un lato



						N°
N	400	1	E	–	Roto Sil	255280
	400	1	E	Posizione del perno -4 mm	Roto Sil	593607
	600	1	E	–	Roto Sil	255281

Agganciabile su entrambi i lati



						N°
J	200	–	–	–	Roto Sil	308267
		–	–	Alloggiamento NSP	Roto Sil	767639
		1	E	–	Roto Sil	450821
	400	–	–	–	Roto Sil	297858
		1	E	–	Roto Sil	280346
		1	E	–	Roto Sil	255282
	600	1	E	–	Roto Sil	255282
		1	E	–	Roto Sil	255282

7.1.2 Sicurezza


Agganciabile su un lato



						N°
N	200	1	P	–	Roto Sil	255284
		1	V	–	Roto Sil	296853
	400	1	P	–	Roto Sil	255285
		1	P	Posizione del perno -4 mm	Roto Sil	593611
		1	V	–	Roto Sil	296854
		1	V	Posizione del perno -4 mm	Roto Sil	593612
	600	1	P	–	Roto Sil	255286
		1	V	–	Roto Sil	296855





Agganciabile su entrambi i lati



						Nº
J	130	1	V	–	Roto Sil	567456
		1	P	–	Roto Sil	622880
		1	V	Imballaggio speciale	Roto Sil	337708
	400	1	P	–	Roto Sil	622881
		1	V	Imballaggio speciale	Roto Sil	337710
		1	P	–	Roto Sil	622882
	600	1	V	–	Roto Sil	296852
		1	V	Imballaggio speciale	Roto Sil	337711

7.1.3 Soglie

Agganciabile su un lato



							Nº
N	200	1	V	7	Nottolino di chiusura allungato	Roto Sil	625214
	400	1	V	7	Nottolino di chiusura allungato	Roto Sil	625225
		1	V	10	Nottolino di chiusura allungato	Roto Sil	566651
	600	1	V	7	Nottolino di chiusura allungato	Roto Sil	625226



INFORMAZIONI
Collegamento delle soglie

Un collegamento dettagliato delle soglie al sistema di ferramenta Roto NX è descritto nel seguente documento.



IMO_347

