




## I12478 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con spessori (42686) 4 mm argento

### Disegni tecnici



|                                   |    |     |   |                        |
|-----------------------------------|----|-----|---|------------------------|
|                                   |    |     |   | <b>No</b>              |
| con spessori (42686) 4 mm argento | 35 | 175 | 1 | <a href="#">I12478</a> |

### Regolazione


| Cerniera bilico orizzontale                     | Cerniera bilico orizzontale                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                      |
| Con il dado da 17 si regola la prima rotazione. | Con la vite frontale si regola la seconda rotazione. |



## I12478 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con spessori (42686) 4 mm argento


### Montaggio cerniere 35 mm

#### Preparazione battente



Sbattere la cava ferramenta sull'intero perimetro del battente  
Eseguire lo scasso e i fori per cremonese e maniglia

#### Montaggio su battente




Montare la ferramenta sul battente  
Montare le cerniere svitando completamente la vite frontale.  
Fissare i listelli laterali tagliati a misura. Inserire la guarnizione tubolare.



**I12478 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con  
spessori (42686) 4 mm argento**

**Preparazione telaio**




Montare le cerniere pare telaio (vedi dettaglio: Dima per cerniera centrale)  
Fissare i listelli laterali tagliati a misura



**I12478 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con  
spessori (42686) 4 mm argento**

Dima per cerniera bilico orizzontale




1) Spessore per cerniere 4 mm (cod. 42686)



**I12478 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con  
spessori (42686) 4 mm argento**

**Sezione Bilico orizzontale cerniere 35 mm - 200 kg**


Sezione verticale





**I12478 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con  
spessori (42686) 4 mm argento**

Sezione orizzontale sopra le cerniere





**I12478 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con  
spessori (42686) 4 mm argento**

Sezione orizzontale sotto le cerniere

