




U42690 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 30mm argento

Disegni tecnici



argento	30	175	1	U42690 ¹⁾

¹⁾ Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.



Regolazione

Cerniera bilico orizzontale	Cerniera bilico orizzontale
Con il dado da 17 si regola la prima rotazione.	Con la vite frontale si regola la seconda rotazione.



U42690 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 30mm argento


Montaggio cerniere 30 mm

Preparazione battente	Montaggio su battente
 Fissare il listello superiore Sbattentare la cava ferramenta sull'intero perimetro del battente Eseguire lo scasso e i fori per cremonese e maniglia	 Montare la ferramenta sul battente Montare le cerniere svitando completamente la vite frontale. Fissare i listelli laterali tagliati a misura. Inserire la guarnizione tubolare.



U42690 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 30mm argento

Preparazione telaio




Fissare il listello inferiore tagliato a misura.

Montare le cerniere pare telaio (vedi dettaglio: Dima per cerniera centrale)

Fissare i listelli laterali tagliati a misura

Dima foro per cerniera bilico orizzontale e verticale (cod. U42714)






U42690 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 30mm argento

Sezione Bilico orizzontale cerniere 30 mm - 175 kg

Sezione verticale



[illegible]

The technical drawing illustrates the assembly of a window frame. It includes three main views:

- Perspective View (Top Left):** Shows the window frame with a double-pane unit. Arrows point from the side and bottom panes to the corresponding cross-sections.
- Side Cross-Section (Top Right):** A detailed view of the window frame's profile, showing the internal structure and the placement of the panes. A circular inset provides a magnified view of the internal locking mechanism.
- Top-Down View (Bottom):** A plan view of the window frame assembly. It shows the frame's profile and the placement of the panes. Dimensions are indicated: a width of 4 units for the top and bottom panes, and a height of 4 units for the side panes. A star symbol marks a specific point on the right side of the frame.