


**Agganciabile su entrambi i lati**



|   |     |   |   |    |                                 |          | Nº     |
|---|-----|---|---|----|---------------------------------|----------|--------|
| J | 200 | 1 | V | 10 | Nottolino di chiusura allungato | Roto Sil | 618552 |
|   | 400 | 1 | V | 10 | Nottolino di chiusura allungato | Roto Sil | 618554 |
|   |     | 1 | V | 12 | Nottolino di chiusura allungato | Roto Sil | 741408 |
|   | 600 | 1 | V | 7  | Nottolino di chiusura allungato | Roto Sil | 625227 |
|   |     | 1 | V | 10 | Nottolino di chiusura allungato | Roto Sil | 618553 |



**INFORMAZIONI**  
**Collegamento delle soglie**


Un collegamento dettagliato delle soglie al sistema di ferramenta Roto NX è descritto nel seguente documento.



**IMO 347**


**7.1.4 Accorciabile**

**Accorciabile su un lato**



|   |     |     |   |   |          | Nº     |
|---|-----|-----|---|---|----------|--------|
| J | 330 | 200 | – | – | Roto Sil | 489993 |
|   |     | 200 | 1 | V | Roto Sil | 861349 |

**Accorciabile su entrambi i lati**



|   |     |           |   |   |          | Nº     |
|---|-----|-----------|---|---|----------|--------|
| J | 980 | 200 / 200 | 1 | P | Roto Sil | 610174 |