



## 55494 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/15-9 destro argento

### Disegni tecnici



|         |                       |        |        |     |    | <b>Nº</b> |
|---------|-----------------------|--------|--------|-----|----|-----------|
| argento | con fissaggio battuta | destro | 4/15-9 | 130 | 50 | 55494     |


### Tabella posizionamento viti

| <b>Nº</b> |   |   | 1    | 2    | 3  |   | 4    | 5  |  |
|-----------|---|---|------|------|----|---|------|----|--|
| 55494     | 7 | 3 | 23,3 | 43,3 | 99 | 2 | 63,8 | 89 |  |



## 55494 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/15-9 destro argento


### Diagrammi dei campi d'applicazione





## 55494 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/15-9 destro argento

### Montaggio



Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta!

Se all'anta esiste la cava ferramenta, usare uno spessore angolo cerniera.

**Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!


Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de))!



## 55494 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/15-9 destro argento

### Indicazione ingombro

|       | X    |
|-------|------|
| 4/15  | 1,5  |
| 4/18  | -0,5 |
| 12/18 | 1,5  |
| 12/20 | -0,5 |



Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



## 55494 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/15-9 destro argento

### Regolazione



- L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).
- Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.
- È quindi possibile regolare la pressione con l'utensile TX15 (cod. 43647).