




54699 - Angolo cerniera in appoggio con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

Disegni tecnici



						Nº
argento	con fissaggio battuta	sinistro	12/18-9	120	50	54699 ¹⁾

¹⁾ L'utilizzo con sistemi di profilo con guarnizione in battuta su domanda


Tabella posizionamento viti

Nº			1	2	3		4	5	
54699	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	




54699 - Angolo cerniera in appoggio con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

Diagrammi dei campi d'applicazione



Fresata

Fresatura sulla battuta per finestre con guarnizione in battuta.





54699 - Angolo cerniera in appoggio con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

Fresatura sulla battuta per finestre senza guarnizione in battuta.	Fresatura sulla battuta per finestre senza guarnizione in battuta.
	Per angoli cerniera PVC 1. Battuta
Fresatura sulla battuta per finestre senza guarnizione in battuta.	
Angolo cerniera in appoggio con fissaggio sulla battuta 1. Battuta	

Montaggio

Appoggiare l'angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta contro la battuta, perforare i due fori sulla battuta e avvitare tutto l'angolo cerniera.


Se il battente è provvisto di cava ferramenta, occorre utilizzare uno spessore per angolo cerniera.

Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!


Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!



54699 - Angolo cerniera in appoggio con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento



Indicazione ingombro




Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



54699 - Angolo cerniera in appoggio con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

Regolazione



Regolazione:

L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, cod. 41017.

Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.

È quindi possibile regolare la pressione con l'utensile TX15, cod. 43647.