


Perno ad espansione Häfele Rafix C20

per foro Ø 5 mm, con filettatura ad arpione



- > Perno di fissaggio per giunto Rafix con bordo antisgancio.
- > Montaggio e smontaggio rapido, senza attrezzi.
- > È possibile riposizionare i ripiani senza danneggiare i fori.



- > Applicazione: per giunto Rafix con borgo antisgancio
- > Esecuzione: perno: pressofusione di zinco. . bussola: plastica
- > Caratteristiche: bussola con filetto ad arpione e fermo
- > Montaggio: Inserire a mano il perno nel foro fino all'arresto. . Spingendo il giunto Rafix in posizione, la bussola si espande e il perno si ancora al foro. Per lo smontaggio del perno reinserire il tirante metallico nella bussola ed estrarlo.


| Lunghezza filetto L mm | Profondità foro mm | Codice |
|------------------------|----------------------|------------|
| 12 | 12,5 ^{+1.0} | 263.20.313 |

Confezione: 100 oppure 2000 pezzi

Perno di giunzione Häfele Rafix S20

- > Esecuzione: acciaio
- > Innesto: Taglio a croce PZ2 e taglio a lama


→ Per foro Ø 3 mm, con filetto speciale



| Lunghezza filetto L mm | Zincato |
|------------------------|------------|
| 11 | 263.20.810 |

Confezione: 100 oppure 2000 pezzi


Bussole ad espansione come bussole a nastro



| Per Ø foro mm | Lunghezza Lmm | Esecuzione | Codice |
|---------------|---------------|------------|------------|
| 5 | 12 | poliammide | 042.98.051 |


Confezione: 1000 oppure 5000 pezzi

→ Per foro Ø 5 mm, con filetto speciale



| Lunghezza filetto L mm | Confezione pezzi | Grezzo | Zincato |
|------------------------|------------------|------------|------------|
| 11 | 100 oppure 1000 | 263.20.141 | 263.20.847 |
| 15 | 100 oppure 2000 | 263.20.150 | 263.20.856 |


→ Con filetto M6




| Lunghezza filetto L mm | Zincato |
|------------------------|------------|
| 7,5 | 263.21.826 |
| 12 | 263.21.821 |

Confezione: 100 oppure 2000 pezzi

Bussole ad espansione e da incollare M6



Bussola ad espansione



Nastro di bussole ad espansione



Bussola da incollare

| Per Ø foro mm | Esecuzione | Lung. L mm | Esecuzione | Confezione pezzi | Codice |
|---|------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|
| bussole ad espansione M6 | | | | | |
| 8 | ottone | 9 | senza sfere in acrilico | 100 / 2500 | 039.00.267 |
| | | 12 | con sfere in acrilico | 100 / 1000 | 039.00.061 |
| nastro di bussole ad espansione M6 | | | | | |
| 10 | poliammide | 13 | – | 100 / 5400 | 039.35.064 |
| bussole da incollare M6 | | | | | |
| 8 | poliammide | 11 | – | 100 / 1000 / 5000 | 039.33.462 |
| 10 | | 9 | – | 100 / 1000 | 039.33.364 |
| | | 11 | – | 100 / 1000 / 5000 | 039.33.266 |
| | | 13 | – | 100 / 1000 / 5000 | 039.33.060 |